

URS1600SS溶媒リサイクラーは、再利用のために使用された溶媒を効果的に回収し、廃棄のためにペンキのような固体廃棄物を分離します。ユニラム溶媒リサイクラーにより、操作は「グリーン」になります。この施設は、現場外で運送される廃棄物発生機の状態を環境機関と共に改善することができます。

溶媒の購入は通常約90%減少し、廃棄物運送料も約90%減少します。リサイクルからの廃棄物の10%は、廃棄サービスが別のことをお勧めしない限り、危険とみなされます。コスト削減は次のページに示されています。

特徴

- バッチプロセス、50L容量。
- 8〜15時間でリサイクル。通常。
- 電圧:220-240Vの単相。単相200V、最大2,800W。
- 構造:18ゲージ、304ステンレス鋼キャビネット。
- 蒸留タンク:316ステンレス鋼。
- 冷却:モーターによって運転されるファンが付いている高いefficiencyの316ステンレス鋼コンデンサー。
- 廃棄物収集:廃棄物は高温ナイロン袋に収集されます。バッグのデフルは利用できます。
- 寸法 (cmのWDH) : 95 x 51 x 108
- 溶媒の転送:タイマーによる入力/出力。
- 制御システム:状態メッセージを持つ洗練されたマイクロプロセッサによって操作制御および継続的な監視.セルフテストモード

新しい特許取得自動リッドロック

セキュリティ

- ETL認証、クラスI、ディビジョン1、グループD、T2A危険（分類）場所
- 制御システム:マイクロプロセッサがワークフローを継続的に監視し、制御します。自己診断。
- すぐに利用可能:新しい特許を取得した安全性 自動自自動自自動自自動自動的にリサイクル開始時に安全カバーを自動的にロックし、オペレーターや他の人々が意図せず熱い表面に曝露することを防ぐ。溶媒リサイクラーが安全な65°Cまで冷却されるまでカバーはロックされています。
- 圧力リリースシステム: 1.0 PSI以上の圧力蓄積を防ぐ。



アプリケーションは以下を含んでいます:

- スプレーペンティング機器からペンキや廃棄物を取り除くために使用されたラッカーの薄剤を回収します。
- ガラスファイバー構造で使用される装置を清潔にするために使用されるアセトンのような溶媒を回収します。

URS2000SSで操作は「緑化」され、運用コストは減少します。